

Laboreszköz katalógus

20. fejezet

Kedves Ügyfelünk!

*A könnyebb használhatóság kedvéért
átalakítottuk katalógusunkat.*

**A TARTALOMJEGYZÉKBEN és a TÁRGYMUTATÓBAN
ha a megnevezések mellett szereplő
oldalszámokra kattint (kékkel keretezve),
akkor a katalógus megfelelő oldalára ugrik.
Amennyiben az oldal tetején lévő kék keretes
szövegrészre kattint, akkor visszaugrik a
tárgymutató elejére.**





Új HANNA termékek -Kombinált műszerek (tesztetek):

PH-, vezetőképesség(EC), össz-sótartalom(TDS), hőmérsékletmérő tesztter: Hanna-COMBO

Az új HI98129és HI98130-as COMBO, vízálló, nagypontosságú és mindez egy kézben elfér. A nagy LCD kijelzőn az összes paraméter látható, és mindez méréshatár-váltogatás nélkül. A pH elektród cserélhető, így a tesztet nem kell kiselejtezni az elektród kifáradásakor.

Műszaki adatok:	HI98129	HI98130	pontosság
Méréshatárok: Vez.kép(EC)	0,3999mS/cm	0.00,20.00mS/cm	±2%
Összsótartalom(TDS)	0,2000ppm	0.00,10.00ppt	±2%
pH	0.00,14.00 pH		±0.05 pH
Hőmérsélet (kompenzációs tartomány)	0,60°C pH-ra és 0.0,2,4%/°C b-ra		
	vezetőképesség mérésnél		±0.5°C
Kalibráció	automatikus: 1 vagy 2 pontos		
pH elektród	HI73127 (új készülék tartalmazza)		



PHep4 (HI98127)és pHep5(HI98128) pH/hőmérséklet tesztetek cserélhető elektróddal.

Műszaki adatok:	HI98127	HI98128
Méréshatárok: Vez.kép(EC)	0,3999mS/cm	0.00,20.00mS/cm
Összsótartalom(TDS)	0,2000ppm	0.00,10.00ppt
pH	0.00,14.00 pH	
Hőmérsélet(kompenzációs tartomány)	0,60°C	
Pontosság:pH	±0.1pH	±0.01pH
Pontosság: hőmérséklet	±0.5°C	±0.5°C
Kalibráció:	Automatikus 1 vagy 2 pontos	
pH elektród:	HI73127 (új készülék tartalmazza)	
Opcióként rendelhető: HI73218 elektród kiemelő szerszám (speciális).		

Kombinált kéziműszerek:

HI 9810-HI 9811 egyszerre mér 3 fontos paramétert

Kéziműszerek, melyek a pH vezetőképesség(EC), és oldott sótartalom mérésére alkalmasak vízminőségvizsgálatokban.



Műszaki adatok:	HI9810	HI9811	pontosság
Méréshatárok: Vez.kép(EC)	0,6000mS/cm	0.00,6.00mS/cm	±2%
Összsótartalom(TDS)	0,3000mg/l	0.00,3.00g/l	±2%
pH	0.00,14.00 pH		±0.2 pH
Kalibráció	Manuális 1 pontra		
Elektród	HI1285(nem kell külön rendelni)		

A fentiekén kívül többparaméteres célorientált műszert is tudunk szállítani a HANNA mindegy 1000 oldalas katalógusából.